


203,2 x 254 x 1mm, Fenêtre AR à Haute Efficacité



Stock #63-219 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€60,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€60,00
Qté 6+
€48,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
≥90

Ouverture Utile CA (mm): 182.88 x 228.6
Dimensions (mm): 203.20 x 254.00
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.25
Traitement: BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords: Seamed
Substrat: Float Glass
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700
Longueur (mm): 254.00
Largeur (mm): 203.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme