

Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée NIR I, 20 mm de dia. x 11,1 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-889** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€64,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€64,00
Qté 11+
€56,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
20.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
11.10 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.89

Distance Focale Arrière BFL (mm): 4.90
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: 5/3 x0.4; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 16.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.5 ±0.3
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.90 (nominal)
f/#: 0.56
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 19.8
Rayon R₂ (mm): 17.7
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme