

Convertisseur de Faisceau à Intensité Uniforme, 2050 nm | π Shaper 6_6_2.05

See More by [AdlOptica](#)



Flat Top Beam Shaper

Stock **#12-242** 3-4 JOURS

- 1 + **€6.268,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€6.268,00
Qté 5+
€5.639,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
2050

Diamètre (mm):
39.00

Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e² (mm):
6.4 - 6.5

Numéro de Modèle: πShaper 6_6_2.05
Longueur (mm): 143.00
Filetage: M27 x 1
Type: Beam Shaper
Poids (g): <270
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1900 - 2160
Style: Flat Top
Damage Threshold, By Design:  50 mJ/cm ² @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm): 6.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme

