

Lasers CO₂ Série Diamond C Coherent®^{20W}

See More by [Coherent®](#)



Coherent® Diamond C-Series CO₂ Laser

Stock **#37-077** 3-4 JOURS

-

1

+

€3.530,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.530,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
5 to 40

Polarisation:
>100:1

Stabilité de Puissance (%):
±8

Dimensions (mm): 357 x 92.5 x 154.5
Longueur d'Onde (nm): 10,600.00
Poids (lbs): 14.5
Qualité Mode, M²: <1.2
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #17-206 Europe: #17-206 Japan: #17-206 Korea: # China: #17-206
Température de Stockage (°C): -10 to +60 Non-Condensing
Méthode de Refroidissement: Air
Puissance de Sortie (W): 20
Remarque: Max. Case Temperature: 60°C
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm): ±0.2
Diamètre du Faisceau (mm): 1.8
Type de Sortie: Free Space
Divergence de Faisceau (mrad): 7.5 ±0.5
Classe CDRH: IV
Couleur: Infrared
Numéro de Modèle: 1165227
Largeur de Bande (nm): 10,550 - 10,630
Operating Duty Cycle: 0 to 100% DC
Fréquence (kHz): 0 to 100

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner