

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Stock **#35-119** 3-4 JOURS



1



€794,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€794,00

Qté 10+

€700,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Ouverture d'Entrée (mm): 4.5
Ouverture de Sortie (mm): 32
Puissance d'Expansion: 20X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 116.80
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M42 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 436
Diamètre du Logement (mm): 48
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 0.9mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 340 - 380
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 2.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner