

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Stock #39-747

3-4 JOURS



1



€864,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€864,00

Qté 10+

€760,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser NIR (1030-1550nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

Broadband

Ouverture d'Entrée (mm): 4.5
Ouverture de Sortie (mm): 31.5
Puissance d'Expansion: 20X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 130.66
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M42 x 0.5
Transmission (%): >95.8 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 436
Diamètre du Logement (mm): 48.00
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 for 1.1mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.7% @ 1030 - 1550nm @ 0° AOI
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1030 - 1550
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 2 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner