

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Stock #39-734 CONTACT



1



€885,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€885,00

Qté 10+

€780,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement:
Laser UV-VIS (250-532nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband

Ouverture d'Entrée (mm): 4.5
Ouverture de Sortie (mm): 31.5
Puissance d'Expansion: 20X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 124.36
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M42 x 0.5
Transmission (%): >92.5 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 436
Diamètre du Logement (mm): 48.00
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 for 0.9mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.25% @ 250 - 532nm @ 0° AOI
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 532
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 1 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner