

Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 20 mm de dia. x 16,4 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-174** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€39,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€39,50

Qté 11+
€34,60

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
20.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
16.40 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.61

Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.30
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 18.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.40 ±0.20
f/#: 0.82
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 20.0
Rayon R₂ (mm): 44.97
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme