


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock #89-639 3-4 JOURS



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€145,00

Qté 6+

€116,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
UV-VIS (250-700nm)

Angle d'Incidence (°):
0

Tolérance Angulaire (arcsec):
15

Biseau: Protective bevel as needed
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 3.49
Ray Deviation @ 355nm (°): 2.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Angle de Bord: 4° 11'14"
Remarque: Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme