

TECHSPEC® Lentille Asphérique NIR, Traitée 350-700 nm, 20 mm de dia., NA de 0,56



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock **#16-271** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€255,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€255,00

Qté 6+

€204,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
17.99 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:

0.56
Distance Focale Arrière BFL (mm): 14.00
Substrat: S-LAH64
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: VIS+ (350-700nm)
Spécification du Traitement: Ravg < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI Rabs < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 18
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.37
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.10 ±0.10
f/#: 0.90
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 55.59

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner