

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #13-439 3-4 JOURS

-

1

+

€239,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€239,00
Qté 6+
€189,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviatiion de Faisceau (arcmin): ≤2
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): >90

Traitement: NIR
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm
Construction: Cube
Dimensions (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 70/30
Substrat:  N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Type: Non-Polarizing Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 720 - 1080
[Ts-Tp]: <6%
Transmission absolue (%): 27 ±10
Average Transmission (%): 27 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner