

20µm Diamètre d'Ouverture, Monté, Sténopé de Précision



20µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-279

Stock **#56-279** 3-4 JOURS



1



€75,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€75,00

Qté 6+

€66,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Mounted

Diamètre Externe (mm):
25 +0.4/-0.000

Construction:
Stainless Steel

Diamètre Fixe de l'Ouverture (µm): 20
Épaisseur (mm): 0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm): ±5
Épaisseur de Monture (mm): 1.25 ±0.05
Aperture Centration (µm): ±125

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme
