

Fenêtre en Suprasil Non Traitée, 20 mm de dia., 2 mm d'épaisseur



Suprasil® Windows

Stock **#15-470** 3-4 JOURS



1



€120,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€120,00

Qté 6+

€96,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
67.8

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 18.00
Diamètre (mm): 20.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.51 (0 to +100°C) 0.58 (0 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.459
Dureté de Knoop (kg/mm²): 591
Parallélisme (arcsec): <5
Rapport de Poisson: 0.17
Substrat: Suprasil® 300
Qualité de Surface: 10-5
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500
Module d'Élasticité de Young (GPa): 70

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner