

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Stock #11-539 3-4 JOURS

- 1 +

€615,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€615,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
2400 ±3

Longueur d'Onde Blasée (nm):

200
Diamètre (mm): 50.00
Traitement: Bare Aluminum
Substrat: ☐ N-ZK7
Type: Rowland Circle
Diffraction Efficiency (%) : ≥40 @ 215nm ≥33 @ 275nm ≥28 @ 375nm
Radius of Curvature (mm): 398.83
Groove Profile: Sinusoidal
Angle of Incidence, α (°): -40
Diffraction Angle, β @ 200nm (°): 9.4
Diffraction Angle, β @ 300nm (°): -4.4
Object Distance, l_a @ 200nm: 305.5
Focal Distance, l_b @ 200nm: 393.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 9.3
Diffraction Area Diameter (mm): ≥44

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner