

TECHSPEC® 25/25,4 mm Dia. Monture Cinématique Rotative avec 2 Réglage



25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

Stock **#36-635** 3-4 JOURS



1



€163,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€163,00

Qté 5+

€146,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt

Type d'Optique:
Circular

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4

Nombre d'Écrous d'Ajustement: 2
Ouverture Utile CA (mm): 22.0
Course (mm): No Z-Axis Translation
Rotation Grossière (°): 360
Construction: Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
Tolérance Angulaire (°): 0.4 per 0.25mm turn
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec): 4
Stabilité thermique (μrad) : <5
Pas de la vis d'ajustement : 0.25
Compatible Post: M4 x0.7, 8-32
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.8
Stabilité de Pointage (μrad): 1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner