

Filtre Absorbant ND Traité NIR I; OD 2,5; 25 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYAAbsorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock **#13-176** ☐ En Stock

-

1

+

€73,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€73,00
Qté 11+
€65,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
2.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

1.28 @ 900nm
Numéro de Verre/Filtre: Hoya ND-0.3
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 490
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.3 (average) @ 400 - 700nm
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Parallelism (mm): <0.02
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Stock No. of Uncoated Filter: #46-216

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme