

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock #15-679

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€50,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€50,00

Qté 11+

€44,10

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
20.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
16.40 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.61

Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.30
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 18.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.40 ±0.20
f#: 0.82
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 20.0
Rayon R₂ (mm): 44.97
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme