


[Afficher tous les 153 produits de la même famille.](#)

# Filtre Absorbant ND Traité NIR II; OD 2,5; 25 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYAAbsorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock #13-248 3-4 JOURS

-

1

+

**€73,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €73,00                           |
| Qté 11+                          |
| €65,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
25.00

**Densité Optique OD:**  
2.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

**Nominal Optical Density @ Center of Coating:**

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.27 @ 1200nm                                                                                                                                                 |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">Hoya ND-0.3</a>                                                                                                 |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>ND Filter Glass                                                                                                  |
| <b>Traitement:</b><br>NIR II (750-1550nm)                                                                                                                     |
| <b>Indice de Réfraction <math>n_d</math>:</b><br>1.51                                                                                                         |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                                                           |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>490                                                                                                             |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.50                                                                                                                                |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.5                                                                                                                      |
| <b>Transmission (%):</b><br>0.3 (average) @ 400 - 700nm                                                                                                       |
| <b>Type:</b><br>Neutral Density Filter                                                                                                                        |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>400 - 700                                                                                                                    |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.1                                                                                                                 |
| <b>Parallelism (mm):</b><br><0.02                                                                                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤1.5% @ 750 - 800nm<br>R <sub>abs</sub> ≤1.0% @ 800 - 1550nm<br>R <sub>avg</sub> ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>750 - 1550                                                                                                           |
| <b>Stock No. of Uncoated Filter:</b><br><a href="#">#46-216</a>                                                                                               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |