


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Wndows

Stock #15-966

3-4 JOURS



1



€182,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€182,50
Qté 11+
€164,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
94.99

Orientation Axiale:
Random

Biseau:

Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Ouverture Utile CA (mm): 18.00
Diamètre (mm): 20.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.1
Traitement: BBAR (1650-3000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 18.85
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.434
Dureté de Knoop (kg/mm²): 158.3
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.26
Substrat: Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V): λ/2
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1650 - 3000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 75.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme