

Polariseur à Grille Métallique avec Couche Protectrice, 25 x 25 mm



Stock #12-646 [CONTACT](#)

-

1

+

€295,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€295,00
Qté 11+
€247,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±20

Ouverture Utile CA (mm):
23 x 23

Traitement:
BBAR (400-700nm)

Rapport d'Extinction:

348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm

Substrat: [Corning Eagle XG](#)

Longueur (mm):
25.00

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +200

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0

Qualité de Surface:
80-50

Épaisseur (mm):
0.70

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.07

Transmission (%):
87

Tolérance de Transmission (%):
±2.5 @ 420 - 700nm

Type:
Linear Polarizer

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2

Construction:
Wre Grid

Dilatation Thermique:
31.7 x 10-7/°C

Tolérance Alignement (°):
±1.0

Remarque:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Spécification du Traitement:
R_{avg} <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
420 - 700

Largeur (mm):
25.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)