

Miroir de Première Surface Traitée au Rhodium, 25 x 25 mm de dia.



Rhodium Coated First Surface Mirrors

Stock #15-490 3-4 JOURS



1



€41,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€41,50

Qté 6+

€33,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
80-50

Dimensions (mm): 25.0 x 25.0
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} >70% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Rhodium (400-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Seamed
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 10000
Longueur (mm): 25.00
Largeur (mm): 25.00
Coating Abrasion: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Coating Adhesion: MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme