

TECHSPEC® Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant, 20 mm, VIS, 50R/50T



Stock **#47-122** ☐ En Stock

-

1

+

€278,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€278,00

Qté 6+
€218,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviati
≤2
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%)
>90

Traitement: VS
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 430 - 670nm
Construction: Cube
Dimensions (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 50/50
Substrat: 
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Qualité de Surface: 40-20
Type: Non-Polarizing Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 430 - 670
 Ts-Tp : <6%
Transmission absolue (%): 45 ±10
Average Transmission (%): 45 ±5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner