

TECHSPEC®

25mm Dia x 25mm EFL 405nm Raie Laser, Lentille PCX Cylindrique



Laser Line PCXCylinder Lens

Stock **#33-219** FIN DE SÉRIE ☐ **En Stock**

⊖

1

⊕

€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Distance Focale EFL (mm):
25.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
1.00

Ouverture Numérique NA:

0.50
Traitement: Laser V-Coat (405nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 375 - 435
Distance Focale Arrière BFL (mm): 17.74
Épaisseur Centrale CT (mm): 11.03
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 405nm R _{avg} <1.5% @ 375 - 435nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 405
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.49
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Remarque: Coating: 405nm V-Coat
Rayon R₁ (mm): 12.96
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.375 - 0.435

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner