

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #17-569 3-4 JOURS



1



€510,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€510,00

Qté 11+

€450,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
28.58

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Type:

Fiber Collimator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 1250
Taille d'Ouverture: 22.2
NA de Fibre Compatible: 0.22
Connecteur: FC
Diamètre Fibre (µm): 800 - 1000
Distance Focale FL (mm): 38.00
Matériau du Logement: Stainless Steel
Longueur (mm): 52.83
Remarque: Compatible with #17-573 , #17-574 , & #17-575 Refocusing Assemblies
Température d'Utilisation (°C): -40 to 100

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner