

TECHSPEC® 25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage



25/25.4mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws , #58-854



Stock **#58-854** ☐ En Stock

1 **€99,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€99,00

Qté 5+

€89,10

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Adjustable - Tip-Tilt

Type d'Optique:
Circular

Taille des optiques compatibles (mm): 25.0 - 25.4
Nombre d'Écrous d'Ajustement: 3
Ouverture Utile CA (mm): 22.9
Course (mm): Z-Axis: 8
Construction: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Tolérance Angulaire (°): 0.4 per 0.25mm turn
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec): 4
Stabilité thermique (µrad) : <5
Pas de la vis d'ajustement : 0.25
Remarque: Available in Quick Start Kit: #17-523
Compatible Post: M4 x0.7, 8-32
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.8
Stabilité de Pointage (µrad): 1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner