


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #12-316 3-4 JOURS

-

1

+

€43,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €43,00                           |
| Qté 11+                          |
| €34,50                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Espace téléchargement                              |
|                                                    |
| <div>Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):<br/>59.5</div> |
| <div>Biseau:<br/>Protective as needed</div>        |
| <div>Ouverture Utile (%):<br/>90</div>             |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.86 x 114.30                         |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>25.40 x 127.00                                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>0.10 ±0.01                                      |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                            |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>8.7 |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.46                                           |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.504                       |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>500                                   |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.216                                       |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">AS 87 ECO</a>                             |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                       |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                         |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 3200                       |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>73.3                        |
| <b>Longueur (mm):</b><br>127.00                                           |
| <b>Largeur (mm):</b><br>25.40                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |