

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-680** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€53,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€53,00
Qté 11+
€47,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Diamètre (mm): 24.00 +/-0.3
Distance Focale EFL (mm): 15.40 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.78

Distance Focale Arrière BFL (mm): 9.90
Substrat:  F4GT
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 19.20
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.9
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.90 ±0.20
f#: 0.64
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 24.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme