

Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 24 mm de dia. x 15,4 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-175** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€42,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€42,00

Qté 11+
€37,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
24.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
15.40 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.78

Distance Focale Arrière BFL (mm): 9.90
Substrat:  F4GT
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 19.20
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.9
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.90 ±0.20
f/#: 0.64
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 24.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme