

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Yb:YAG 25,4 x 25,4 mm, 1030 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Stock #11-301 3-4 JOURS



1



€161,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€161,00

Qté 6+

€145,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 1030nm R _{avg} >99.5% @ 1020 - 1040nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1020 - 1040
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (1020-1040nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1030
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: ☐ 20 J/cm² @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner