


TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 25,4 x 25,4 mm, 1064 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-661** 3-4 JOURS

1 **€172,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€172,00

Qté 6+

€152,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.8
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.8% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 1064
Dimensions (mm) : 25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 0-45
Substrat : Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference : 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 209 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner