

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC X10 Laser Line Coated Windows

Stock #48-207 3-4 JOURS



1



€155,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€155,00

Qté 6+

€124,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Ouverture Utile CA (mm):
22.50

Traitement:
Laser V-Coat (355nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Substrat: Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Type: Laser Line Window
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Parallélisme (arcsec): ≤5
Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 355nm
Damage Threshold, By Design: 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz
Fused Silica Grade: 7980 KrF 0A
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner