

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #67-199

3-4 JOURS



1



€449,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€449,00

Qté 11+

€396,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
250.00 +0.0/-0.5

Distance Focale EFL (mm):
400.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
370

Traitement:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 120-80
Épaisseur Centrale CT (mm): 45.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.43
Rayon R₁ (mm): 206.72
Ouverture Utile CA (mm): 245
f/#: 1.6
Ouverture Numérique NA: 0.31
Type: Condenser Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner