

250mm Dia x 500mm Distance Focale, Lentilles Condenseur PCX



Stock #67-200 3-4 JOURS

-

1

+

€449,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€449,00

Qté 11+

€396,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
250.00 +0.0/-0.5

Distance Focale EFL (mm):
500.00 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
476.6

Traitement:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 120-80
Épaisseur Centrale CT (mm): 35.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.25
Rayon R₁ (mm): 258.40
Ouverture Utile CA (mm): 245
f/#: 2
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Condenser Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner