

TECHSPEC® Fenêtre en Saphir Non Traitée, 25,4 x 25,4 mm, 1 mm d'épaisseur



Stock **#39-230** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€117,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24
€117,50

Qté 25+
€94,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v _d): 72.24
Orientation Axiale: Random
Biseau: Protective as needed

Birefringence (n_o-n_e): 0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Ouverture Utile (%) : ≥90
Ouverture Utile CA (mm) : 22.86 x 22.86
Dimensions (mm) : 25.40 x 25.40
Épaisseur (mm) : 1.00 ±0.10
Traitement : Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$): 8.8
Densité (g/cm³) : 3.97
Bords : Fine Ground
Indice de Réfraction n_d : 1.77
Dureté de Knoop (kg/mm²) : 1900
Parallélisme (arcmin) : ≤3.5
Rapport de Poisson : 0.27
Substrat : Sapphire (Al_2O_3)
Planéité de Surface (P-V) : 2λ (typical)
Qualité de Surface : 80-50
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 330 - 5500
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 435
Longueur (mm) : 25.40
Largeur (mm) : 25.40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme