

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 25,4 x 25,4 mm x -50 mm FL, NIR I



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#35-006** [CONTACT](#)



1



€116,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€116,00

Qté 6+

€92,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):

-50.00

Substrat: ☐

[N-BK7](#)

f/#:

2

Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): -52.64
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x22.86
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.22
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme