


# Fenêtre Ultramine AS87ECO SCHOTT, 25,4 x 50,8 mm, 0,1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #12-314 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€36,00**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10  
€36,00

Qté 11+  
€28,75

Prix sur Quantité  
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):**  
59.5

**Biseau:**  
Protective as needed

**Ouverture Utile (%):**  
90

**Ouverture Utile CA (mm):**  
22.86 x 45.72

**Dimensions (mm):**  
25.40 x 50.80

**Épaisseur (mm):**  
0.10 ±0.01

**Traitement:**  
Uncoated

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):**  
8.7

**Densité (g/cm<sup>3</sup>):**  
2.46

**Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:**  
1.504

**Dureté de Knoop (kg/mm<sup>2</sup>):**  
500

**Rapport de Poisson:**  
0.216

**Substrat:**  
[AS 87 ECO](#)

**Qualité de Surface:**  
80-50

**Type:**  
Protective Window

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
200 - 3200

**Module d'Élasticité de Young (GPa):**  
73.3

**Longueur (mm):**  
50.80

**Largeur (mm):**  
25.40

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**REACH 241:**  
[Conforme](#)