

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Yb:YAG 25,4 x 25,4 mm, 515 nm, 0-45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-636** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€172,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€172,00

Qté 6+

€155,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 515nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 509 - 520
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (515nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 515
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner