

Fenêtre Ultramince AS87ECO SCHOTT, 25,4 x 76,2 mm, 0,1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #12-315 3-4 JOURS

-

1

+

€36,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€36,00

Qté 11+
€28,75

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
59.5

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x 68.58
Dimensions (mm): 25.40 x 76.20
Épaisseur (mm): 0.10 ±0.01
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 8.7
Densité (g/cm³): 2.46
Indice de Réfraction n_d: 1.504
Dureté de Knoop (kg/mm²): 500
Rapport de Poisson: 0.216
Substrat: AS 87 ECO
Qualité de Surface: 80-50
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73.3
Longueur (mm): 76.20
Largeur (mm): 25.40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme