

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Laser 25,4 x 25,4 mm x 100 mm FL, VIS 0°



TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses

Stock **#36-101** 3-4 JOURS

- 1 + **€180,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€180,00

Qté 6+

€144,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f/#:
4.00

Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): 97.39
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.80
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x 22.86
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.01
Rayon R₁ (mm): 45.84
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <3
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme