

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock #37-715 3-4 JOURS



1



€268,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€268,00

Qté 6+

€241,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):  
45

Ouverture Utile (%):  
>85

Spécification du Traitement:  
Surface 1: R<sub>abs</sub>: >99% @ 532nm, T<sub>abs</sub>: >95% @ 1064nm

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface 2: R <sub>abs</sub> : <0.5% @ 1064nm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Construction:</b><br>Dichroic                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.40 +0.00/-0.10                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><3                                                                                                                                                                                              |
| <b>Longueur d'Onde de Réflexion (nm):</b><br>532                                                                                                                                                                                 |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                                                                                                                         |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                                                                                                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>10-5                                                                                                                                                                                               |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bande de Transmission (nm):</b><br>1064                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type:</b><br>Harmonic Beamsplitter                                                                                                                                                                                            |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>Surface 1:<br>7.5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 20ns, 20Hz<br>7.5 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz<br>Surface 2:<br>15 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |