



Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 25,4 x 25,4 mm x -50 mm FL, non traitée



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#34-760** 3-4 JOURS

- 1 +

€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€100,00

Qté 6+

€80,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
-50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:

2
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): -52.64
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x 22.86
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.22
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner