

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-428 3-4 JOURS

-

1

+

 €75,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€75,50

Qté 6+

€60,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
64.17

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.25
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.20
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82
Damage Threshold, Reference: ☐ 10 J/cm² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme