

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie 25,4 x 25,4 mm X -75 mm FL, NIR II



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock #35-019 3-4 JOURS



1



€116,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€116,00

Qté 6+

€92,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
-75.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:
3

Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Distance Focale Arrière BFL (mm): -77.64
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x 22.86
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.07
Rayon R₁ (mm): 38.76
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme