

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #35-662 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€300,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€300,00
Qté 6+
€270,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

CUSTOM
OPTIONS

SPECIAL
HANDLING

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

387.60
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 762.00
Traitement: Bare Gold
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 15
Distance Focale Parente PFL (mm): 381.00
Surface Figure, RMS: λ/4
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 12000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 100.33
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme