

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



M10 Ultra-Low Reflectivity Windows

Stock #11-231

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€79,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€79,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):  
0

Biseau:  
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):  
22.86

Traitement:  
Laser Ultra V-Coat (343nm)

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.10% @ 343nm                                                                  |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.40 +0.00/-0.10                                                                                              |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                                                    |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>343                                                                                   |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><3                                                                                                     |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                                                         |
| <b>Fused Silica Grade:</b><br>7980 0F                                                                                                   |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                                               |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>10-5                                                                                                      |
| <b>Type:</b><br>Laser Line Window                                                                                                       |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>73                                                                                        |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C) |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.20                                                                                                         |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                     |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.16                                                                                                      |
| <b>Nombre d'Abbe (ν<sub>d</sub>):</b><br>67.8                                                                                           |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                                                            |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>7.5 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz                                           |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |