

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #35-541 CONTACT

[D'autres traitements](#)



1



€355,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€355,00

Qté 6+

€319,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

646.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 1,270.00
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 15
Distance Focale Parente PFL (mm): 635.00
Surface Figure, RMS: λ/4
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 167.2
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme