

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Stock #19-281 CONTACT



1



€234,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€234,00

Qté 11+

€198,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
25.4

Traitement:
Dielectric

Spécification du Traitement:
45/55 @ 3000 - 5000nm

Construction: Pellicle
Diamètre (mm): 34.90
Housing: Black Anodized Aluminum
Indice de Réfraction n_d: 1.5
Épaisseur de Monture (mm): 4.76
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 45/55
Substrat:  Nitrocellulose
Qualité de Surface: 40-20
Type: Pellicle Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 5000
Filetage: 2-56
Épaisseur (µm): 2 +0.3/-0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner