

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock #11-546 3-4 JOURS



1



€337,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€337,00

Qté 6+

€303,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):
>90

Spécification du Traitement:
Surface 1: R_{abs}: >95% @ 266nm, T_{abs}: >98% @
532nm, T_{abs}: >98% @ 1064nm

Surface 2: R _{abs} : <1.0% @532nm, R _{abs} <1.0% @1064nm
Construction: Dichroic
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin): <3
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 266
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Bande de Transmission (nm): 532, 1064
Type: Harmonic Beamsplitter
Damage Threshold, By Design: ☐ Surface 1: 1 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 10 J/cm ² @ 20ns, 20Hz @ 532nm 15 J/cm ² @ 20ns, 20Hz @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner