

Lame à Retard $\lambda/4$ d'Ordre Zéro en Quartz, 25,4 mm dia., 1064 nm



Stock #14-289 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€488,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€488,00

Qté 6+
€395,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
20.00

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Retard: λ/4
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Type: Crystalline Waveplate
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10
Parallélisme (arcsec): <3
Tolérance de Retard: ±λ/300
Coefficient de Température (λ/°C): 0.0001
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.2% @ 1064nm
Ordre de Retard: 0
Configuration: Air Spaced

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme