

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 25,4 mm de dia., 1064 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#34-830** ☐ En Stock

-

1

+

€140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€140,00

Qté 6+

€125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Durabilité: ML-PRF-13830B
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 1064nm R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1046 - 1074
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (1046-1065nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Damage Threshold, By Design: ☐ 20 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner